

**Garant****WNMG 080408, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251964 HB7120-1
GTIN	4045197820143
Razred artikla	21G

**Opis**

WNMG 080408 HB7120-1 Vrsta: HB7120-1  
Lomač odvojenih čestica: VS  
Dubina reza  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 90 - 290 m/min

**Tehnički opis**

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HB7120-1
Lomač odvojenih čestica	VS
Posmak $f$	0,1 - 0,4 mm/okr
Dubina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Glavna primjena	M

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	90 - 290 m/min
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080408
Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje