

Garant**CNMG 09T304, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250150 HB7140-1
GTIN	4045197818683
Razred artikla	21G

Opis

CN.G 09T304 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1
Lomač odvojenih čestica: VM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 230 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	M
Vrsta	HB7140-1
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 230 m/min
Kutni radijus	0,4 mm
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm

Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	VM
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 09T304
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje