


Garant**SNMG 120404, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251222 HB7140-1
GTIN	4045197820631
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 120404 HB7140-1 Kutni radijus: 0,4 mm

Vrsta: HB7140-1

Lomač odvojenih čestica: VM

Dubina reza a_p : 0,5 - 4 mmPosmak f : 0,1 - 0,4 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 60 - 230 m/min**Tehnički opis**

Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	VM
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 230 m/min
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Glavna primjena	M
Kutni radijus	0,4 mm

Vrsta	HB7140-1
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120404
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje