


Garant**DNMG 150604, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250760 HB7140-1
GTIN	4045197820501
Razred artikla	21G

Opis

DN.G 150604 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1
Lomač odvojenih čestica: VM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 5 mm
Posmak f : 0,2 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 230 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	VM
Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm
Glavna primjena	M
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 230 m/min
Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta	HB7140-1

Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150604
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje