

**Garant****WNMG 080412, Vrsta: HB7120-1**

### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252072 HB7120-1
GTIN	4045197820198
Razred artikla	21G

### Opis

WNMG 080412 HB7120-1 Vrsta: HB7120-1  
Lomač odvojenih čestica: VM  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 80 - 260 m/min

### Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	1,2 mm
Lomač odvojenih čestica	VM
Glavna primjena	M
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	80 - 260 m/min
Dubina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Vrsta	HB7120-1

Posmak f	0,1 - 0,5 mm/okr
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080412
Broj zamjena/oštrica	6
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje