

**Garant****WNMG 080408, Vrsta: HB7140-1**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251964 HB7140-1
GTIN	4045197820839
Razred artikla	21G

## Opis

WNMG 080408 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1  
Lomač odvojenih čestica: VS  
Dubina reza  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 70 - 260 m/min

## Tehnički opis

Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	HB7140-1
Dubina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	70 - 260 m/min
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Posmak $f$	0,1 - 0,4 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	VS

Glavna primjena	M
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080408
Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje