

Garant**WNMG 080412, Vrsta: HB7140-1**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252072 HB7140-1
GTIN	4045197820884
Razred artikla	21G

Opis

WNMG 080412 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1
Lomač odvojenih čestica: VM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Posmak f : 0,1 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 230 m/min

Tehnički opis

Vrsta	HB7140-1
Glavna primjena	M
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 230 m/min
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Kutni radijus	1,2 mm
Lomač odvojenih čestica	VM

Posmak f	0,1 - 0,5 mm/okr
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080412
Broj zamjena/oštrica	6
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje