

Garant**VNMG 160404, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251802 HB7120-1
GTIN	4045197820099
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HB7120-1
Lomač odvojenih čestica	VM
Posmak f	0,1 - 0,5 mm/okr
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Glavna primjena	M
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 260 m/min
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160404

Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje