

**Garant****DNMG 150608, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250762 HB7140-1
GTIN	4045197820518
Razred artikla	21G

**Opis**

DN.G 150608 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1  
Lomač odvojenih čestica: VM  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Posmak  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 60 - 230 m/min

**Tehnički opis**

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 230 m/min
Lomač odvojenih čestica	VM
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Vrsta	HB7140-1
Glavna primjena	M
Posmak $f$	0,2 - 0,5 mm/okr

Kutni radijus	0,8 mm
Dubina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150608
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje