

Garant**WNMG 060404, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252062 HB7120-1
GTIN	4045197820150
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HB7120-1
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Posmak f	0,1 - 0,5 mm/okr
Glavna primjena	M
Lomač odvojenih čestica	VM
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 260 m/min
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 060404

Broj zamjena/oštrica	6
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje