

**Garant****SNMG 120408, Vrsta: HB7120-1**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251224 HB7120-1
GTIN	4045197819956
Razred artikla	21G

## Opis

SNMG 120408 HB7120-1 Kutni radijus: 0,8 mm

Vrsta: HB7120-1

Lomač odvojenih čestica: VM

Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 4 mmPosmak  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/okrBrzina reza  $v_c$  glavna primjena: 80 - 260 m/min

## Tehnički opis

Vrsta	HB7120-1
Posmak $f$	0,1 - 0,4 mm/okr
Dubina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Lomač odvojenih čestica	VM
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	80 - 260 m/min

Glavna primjena	M
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje