

Garant**TNMG 160404, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251542 HB7140-1
GTIN	4045197820747
Razred artikla	21G

Opis

TN.G 160404 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1
Lomač odvojenih čestica: VM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 5 mm
Posmak f : 0,2 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 230 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	0,4 mm
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Vrsta	HB7140-1
Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 230 m/min
Lomač odvojenih čestica	VM
Glavna primjena	M

Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160404
Broj zamjena/oštrica	6
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje