

**Garant**
**SNMG 120408, Vrsta: HB7140-1**


### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251224 HB7140-1
GTIN	4045197820648
Razred artikla	21G

### Opis

SNMG 120408 HB7140-1 Kutni radijus: 0,8 mm

Vrsta: HB7140-1

Lomač odvojenih čestica: VM

Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

Posmak  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/okr

Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 60 - 230 m/min

### Tehnički opis

Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 230 m/min
Kutni radijus	0,8 mm
Posmak $f$	0,1 - 0,4 mm/okr
Dubina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Lomač odvojenih čestica	VM
Glavna primjena	M

Vrsta	HB7140-1
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje