

Garant**VNMG 160404, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251802 HB7140-1
GTIN	4045197820785
Razred artikla	21G

Opis

VN.G 160404 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1
Lomač odvojenih čestica: VM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Posmak f : 0,1 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 230 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 230 m/min
Posmak f	0,1 - 0,5 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	VM
Glavna primjena	M
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm

Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Vrsta	HB7140-1
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160404
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje