

**Garant****WNMG 060404, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252062 HB7140-1
GTIN	4045197820846
Razred artikla	21G

**Opis**

WN.G 060404 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1  
Lomač odvojenih čestica: VM  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 60 - 230 m/min

**Tehnički opis**

Dubina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Vrsta	HB7140-1
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 230 m/min
Kutni radijus	0,4 mm
Lomač odvojenih čestica	VM
Glavna primjena	M

Posmak f	0,1 - 0,5 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 060404
Broj zamjena/oštrica	6
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje