

Garant**CNMG 120404, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe | 250156 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197820303 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

CN.G 120404 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1
Lomač odvojenih čestica: VM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 230 m/min

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Uvjetovanost reza | lagano prekinut |
| Glavna primjena | M |
| Posmak f | 0,1 - 0,4 mm/okr |
| Kutni radijus | 0,4 mm |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 60 - 230 m/min |
| Dubina reza a_p | 0,5 - 4 mm |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Vrsta | HB7140-1 |
| Lomač odvojenih čestica | VM |
| Fina/gruba obrada | Polugruba obrada |
| Rezni materijal | HM |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 120404 |
| Broj zamjena/oštrica | 4 |
| Tolerancija | M |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |