


**Garant****WNMG 060408, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252064 HB7120-1
GTIN	4045197820167
Razred artikla	21G

**Opis**

WN. G 060408 HB7120-1 Vrsta: HB7120-1  
Lomač odvojenih čestica: VM  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 80 - 260 m/min

**Tehnički opis**

Posmak $f$	0,1 - 0,5 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	VM
Dubina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Vrsta	HB7120-1
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	80 - 260 m/min
Glavna primjena	M

Kutni radijus	0,8 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 060408
Broj zamjena/oštrica	6
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje