

**Garant****WNMG 080408, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252208 HB7140-1
GTIN	4045197820891
Razred artikla	21G

**Opis**

WNMG 080408 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1  
Lomač odvojenih čestica: VG  
Dubina reza  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Posmak  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 40 - 180 m/min

**Tehnički opis**

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	40 - 180 m/min
Posmak $f$	0,25 - 0,6 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Lomač odvojenih čestica	VG
Dubina reza $a_p$	1,5 - 6 mm
Vrsta	HB7140-1
Glavna primjena	M

Kutni radijus	0,8 mm
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080408
Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje