


Garant**SNMG 150616, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251332 HB7140-1
GTIN	4045197820693
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 150616 HB7140-1 Kutni radijus: 1,6 mm

Vrsta: HB7140-1

Lomač odvojenih čestica: VG

Dubina reza a_p : 1,5 - 9 mmPosmak f : 0,25 - 0,8 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 50 - 210 m/min**Tehnički opis**

Lomač odvojenih čestica	VG
Glavna primjena	M
Kutni radijus	1,6 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 210 m/min
Vrsta	HB7140-1
Posmak f	0,25 - 0,8 mm/okr

Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Dubina reza a_p	1,5 - 9 mm
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 150616
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje