


Garant
CNMM 120408, Vrsta: HB7140-1


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250452 HB7140-1
GTIN	4045197820396
Razred artikla	21G

Opis

CNMM 120408 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1
 Lomač odvojenih čestica: VR
 Dubina reza a_p : 2 - 8 mm
 Posmak f : 0,2 - 0,8 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 40 - 180 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	2 - 8 mm
Posmak f	0,2 - 0,8 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	40 - 180 m/min
Lomač odvojenih čestica	VR
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Glavna primjena	M
Kutni radijus	0,8 mm

Vrsta	HB7140-1
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMM 120408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje