


Garant**WNMG 080412, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252210 HB7120-1
GTIN	4045197820211
Razred artikla	21G

Opis

WNMG 080412 HB7120-1 Vrsta: HB7120-1
Lomač odvojenih čestica: VG
Dubina reza a_p : 1,5 - 6 mm
Posmak f : 0,25 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 240 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	1,2 mm
Lomač odvojenih čestica	VG
Vrsta	HB7120-1
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 240 m/min
Posmak f	0,25 - 0,6 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	M

Dubina reza a_p	1,5 - 6 mm
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080412
Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje