


Garant**SNMG 190616, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251336 HB7120-1
GTIN	4045197820013
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 190616 HB7120-1 Kutni radijus: 1,6 mm

Vrsta: HB7120-1

Lomač odvojenih čestica: VG

Dubina reza a_p : 1,5 - 9 mmPosmak f : 0,25 - 0,8 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 70 - 240 m/min**Tehnički opis**

Posmak f	0,25 - 0,8 mm/okr
Kutni radijus	1,6 mm
Glavna primjena	M
Lomač odvojenih čestica	VG
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a_p	1,5 - 9 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 240 m/min

Vrsta	HB7120-1
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 190616
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje