


Garant
CNMM 120412, Vrsta: HB7140-1


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250453 HB7140-1
GTIN	4045197820402
Razred artikla	21G

Opis

CNMM 120412 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1
 Lomač odvojenih čestica: VR
 Dubina reza a_p : 2 - 8 mm
 Posmak f : 0,2 - 0,8 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 40 - 180 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	VR
Vrsta	HB7140-1
Glavna primjena	M
Brzina reza v_c glavna primjena	40 - 180 m/min
Posmak f	0,2 - 0,8 mm/okr
Dubina reza a_p	2 - 8 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinut

Kutni radijus	1,2 mm
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMM 120412
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje