


**Garant****CNMM 160612, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250458 HB7140-1
GTIN	4045197820419
Razred artikla	21G

**Opis**

CNMM 160612 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1  
Lomač odvojenih čestica: VR  
Dubina reza  $a_p$ : 2 - 8 mm  
Posmak  $f$ : 0,2 - 0,8 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 40 - 180 m/min

**Tehnički opis**

Posmak $f$	0,2 - 0,8 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Lomač odvojenih čestica	VR
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	40 - 180 m/min
Vrsta	HB7140-1
Glavna primjena	M
Kutni radijus	1,2 mm

Dubina reza $a_p$	2 - 8 mm
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMM 160612
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje