



Dvostrana stolna brusilica DS,400 V, tip: DS04/175



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077512 DS04/175
GTIN	2050001674173
Razred artikla	03S

Opis

Izvedba:

Motor s **veoma mirnim radom** osigurava dugi vijek trajanja i u **trajnom pogonu**. **Isporuka bez brusnih ploča.**

Iznimno robusna dvostruka stolna brusilica s trofaznim motorom. Čvrste podloge obratka, zaštita od ponovnog pokretanja nakon prekida dovoda struje i zaštitne naočale pružaju visoku sigurnost za korisnika.

Napomena:

Odgovarajuće brusne ploče naći ćete pod br. 596100.

Tehnički opis

Prihvat snaga	250 W
Težina	15 kg
Oznaka proizvođača	DS04/175
maksimalan broj okretaja	2900 min ⁻¹
Širina brusne ploče T	25 mm
Ø provrta brusne ploče H	51 mm
Ø brusne ploče D	175 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon

Vrsta proizvoda

Dvostruka brusilica

Pribor

Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip SC80	596350 SC80
Postolje stroja prikladno za stroj DS04	077513 DS04
Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip EK60	596220 EK60
Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip C800	596350 C800
Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip EK60	596350 EK60
Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip NK36	596350 NK36
Stol za odlaganje alata, desni tip AT1	077525 AT1
Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip NK60	596350 NK60
Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip NK60	596220 NK60
Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip SC80	596220 SC80
Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip EK80	596220 EK80
Stol za odlaganje alata, lijevi tip AT1	077519 AT1
Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip EK80	596350 EK80