

**Zahvatna pločica lijevo, Ø radnog područja: 9-16 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	327610 9-16
GTIN	4019208019901
Razred artikla	35R

**Opis****Izvedba:**

Izmjenjive glave s **ozubljenjem**.

**Upotreba:**

Za zamjenu odn. proširenje radnog područja garnitura br. 327450; 327460 i za držač šiljaka br. 327520; 327540.

Ø kružnice A: 8 mm

Vanjski Ø B: 43 mm

Duljina: 38 mm

prikladni Ø vrhova za tokarilice D: 4 mm

**Tehnički opis**

Ø kružnice A	8 mm
Duljina	38 mm
Vanjski Ø B	43 mm
prikladni Ø vrhova za tokarilice D	4 mm
Ø radnog područja	9 - 16 mm

Vrsta proizvoda

Čeoni zahvatnik