



Zahvatna pločica lijevo, Ø radnog područja: 11-20 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	327610 11-20
GTIN	4019208019918
Razred artikla	35R

Opis

Izvedba:

Izmjenjive glave s **ozubljenjem**.

Upotreba:

Za zamjenu odn. proširenje radnog područja garnitura br. 327450; 327460 i za držač šiljaka br. 327520; 327540.

Ø kružnice A: 10 mm

Vanjski Ø B: 43 mm

Duljina: 38 mm

prikladni Ø vrhova za tokarilice D: 4 mm

Tehnički opis

prikladni Ø vrhova za tokarilice D	4 mm
Duljina	38 mm
Ø radnog područja	11 - 20 mm
Vanjski Ø B	43 mm
Ø kružnice A	10 mm

Vrsta proizvoda

Čeoni zahvatnik