



Držac šiljka za stezanje u okretnoj glavi



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	327540
GTIN	4019208019895
Razred artikla	35R

Opis

Izvedba:

- Kut vrha 60°, Ø steznog kruga 8 – 80 mm.
- Prednapregnute aksijalno namjestive tanjuraste opruge za kompenzaciju kod različitih dubina središta.
- Vrh se može bez problema ponovno brusiti.
- Bez šiljka za centriranje, bez izmjenjive glave držača šiljaka za tokarenje.
- Za osnovna tijela vel. 3 - 6 odgovaraju sve povodne ploče br. 327600 – 327650 i centrirni vrhovi br. 327660.
- Prikladno za desni i lijevi hod.

Upotreba:

Za prihvat u konusu vretena tokarilice.

Napomena:

Ekvivalent za 321750 i 321770.

Ø drške: 25 mm

Duljina stezne drške: 45 mm

Stezno kućište-Ø: 85 mm

Težina: 2,3 kg

Tehnički opis

Duljina stezne drške	45 mm
Težina	2,3 kg

Ø drške	25 mm
Stezno kućište-Ø	85 mm
Vrsta proizvoda	Čeoni zahvatnik