



Zahvatna pločica lijevo, Ø radnog područja: 13-24 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	327610 13-24
GTIN	4019208019925
Razred artikla	35R

Opis

Izvedba:

Izmjenjive glave s **ozubljenjem**.

Upotreba:

Za zamjenu odn. proširenje radnog područja garnitura br. 327450; 327460 i za držač šiljaka br. 327520; 327540.

Ø kružnice A: 12 mm

Vanjski Ø B: 43 mm

Duljina: 36 mm

prikladni Ø vrhova za tokarilice D: 6 mm

Tehnički opis

Ø radnog područja	13 - 24 mm
Vanjski Ø B	43 mm
Duljina	36 mm
prikladni Ø vrhova za tokarilice D	6 mm
Ø kružnice A	12 mm

Vrsta proizvoda

Čeoni zahvatnik