



Garnitura držača šiljaka u kutiji desno, Morse konus: 3



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	327450 3
GTIN	4019208021164
Razred artikla	35R

Opis

Izvedba:

- **Kut vrha 60°, Ø steznog kruga 8 – 80 mm.**
- **Prednapregnute aksijalno namjestive tanjuraste opruge za kompenzaciju kod različitih dubina središta.**
- **Vrh se može bez problema ponovno brusiti.**

Upotreba:

Za prihvat u konusu vretena tokarilice.

Dio isporuke:

1 držač art. 327520 (prikladno za desni i lijevi hod).

1 šiljak art. 327660, Ø 6 mm, za izmjenjivu glavu vel. 13 – 24.

1 šiljak art. 327660, Ø 12 mm, za izmjenjivu glavu vel. 21 – 40.

4 izmjenjive glave za radno područje Ø 13 – 100 mm (br. 327600 odn. 327610: vel. 13 – 24, 21 – 40, 33 – 64; br. 327640 odn. 327650: vel. 51 – 100).

Uključuje drvenu kutiju sa mjestom za daljnjih 6 izmjenjivih glava i 3 šiljka (za kompletno radno područje Ø 9 – 160 mm).

Napomena:

Ekvivalent za 321750 i 321770.

Ø radnog područja: 13 - 100 mm

Ø vrhova za tokarilice: 6 / 12 mm

Težina: 3,9 kg

Tehnički opis

Ø vrhova za tokarilice	6 / 12 mm
Morse konus	3
Težina	3,9 kg
Ø radnog područja	13 - 100 mm
Vrsta proizvoda	Čeoni zahvatnik