



Zahvatna pločica lijevo, Ø radnog područja: 17-32 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	327610 17-32
GTIN	4019208019932
Razred artikla	35R

Opis

Izvedba:

Izmjenjive glave s **ozubljenjem**.

Upotreba:

Za zamjenu odn. proširenje radnog područja garnitura br. 327450; 327460 i za držač šiljaka br. 327520; 327540.

Ø kružnice A: 16 mm

Vanjski Ø B: 43 mm

Duljina: 33 mm

prikladni Ø vrhova za tokarilice D: 10 mm

Tehnički opis

Ø kružnice A	16 mm
prikladni Ø vrhova za tokarilice D	10 mm
Ø radnog područja	17 - 32 mm
Vanjski Ø B	43 mm
Duljina	33 mm

Vrsta proizvoda

Čeoni zahvatnik