

Garant**Kratka stezna glava za bušenje oblik AD/B, BT 40, Stezni raspon: 0,5-16mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 303175 0,5-16 |
| GTIN | 4045197584380 |
| Razred artikla | 31B |

Opis**Izvedba:**

Za desni i lijevi smjer rotacije.

Kružnost vrtnje $\leq 20 \mu\text{m}$.

S unutarnjim hlađenjem do maks. 50 bara.

Dio isporuke:

Uključuje **stezni ključ**.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308760 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Duljina izboja A-dimenzija | 98 mm |
| Rezervni odvijač br. 627425 | SW 6 |
| Stezni raspon | 0,5 - 16 mm |
| Vanjski \varnothing D | 57 mm |
| Prihvat | BT 40 |
| Norma prihvata | JIS B6339 |
| Norma prihvata | ISO 7388-2 |
| Oblik | ADB |
| Unutarnje hlađenje | da, s maks. 50 bara |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Točnost rotacije | ≤ 20 μm |
| Vrsta proizvoda | Kratka glava za bušenje |

Pribor

| | |
|---|-----------|
| Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308802 40 |
| Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308801 40 |
| Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40 | 308820 40 |
| 6-kutni odvijač s T ručkom broj odvijača 6 mm | 627481 6 |
| Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308785 40 |
| Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308790 40 |
| Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308765 40 |
| Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40 | 308830 40 |
| Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308795 40 |
| Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308760 40 |
| Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308806 40 |