

3M**Samozavarivajuća izolacijska traka, Širina×Duljina (mm×m): 19X9****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083655 19X9
GTIN	7891040003860
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

3M Scotch® 23 je etilen-propilen kaučuk ljepljiva traka otporna na ozon i otporna na sve materijale plašta kabela koja ima izvrsna dielektrična svojstva.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

Debljina: 0,76 mm

Tehnički opis

širina	19 mm
Debljina	0,76 mm
Duljina	9 m
Sposobnost širenja	1000 %
Boja	crna
Oznaka proizvođača	Scotch® 23

vrsta ljepljive trake	jednostrano
Primjena	Izolacija
Primjena	Brtvljenje
relativna vlažnost u skladištu	50 - 60 %
Materijal nosača	Etilen-propilen kaučuk
Posebnost	Otporan na UV-zrake
Posebnost	otporan na vremenske uvjete
Posebnost	otporan na vlagu
Temperatura skladištenja	20 - 23 °C
najkraći rok trajanja	5 mjesec
postojanost na temperaturi do	90 - 130 °C
Vlačna čvrstoća	1,4 N/mm
s odvajajućim slojem (liner)	da
Vrsta proizvoda	Selotejp