

Garant**Kratka stezna glava za bušenje oblik AD/B, BT 50, Stezni raspon: 0,5-16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303176 0,5-16
GTIN	4045197584397
Razred artikla	31B

Opis**Izvedba:**

Za desni i lijevi smjer rotacije.

Kružnost vrtnje $\leq 20 \mu\text{m}$.

S unutarnjim hlađenjem do maks. 50 bara.

Dio isporuke:

Uključuje **stezni ključ**.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308760 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	110 mm
Rezervni odvijač br. 627425	SW 6
Stezni raspon	0,5 - 16 mm
Vanjski \varnothing D	57 mm
Prihvat	BT 50
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	ADB
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 50 bara

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 20 μm
Vrsta proizvoda	Kratka glava za bušenje

Pribor

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
6-kutni odvijač s T ručkom broj odvijača 6 mm	627481 6
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50