

**Prsten trna za glodače glave, uski, unutarnji  $\emptyset$ ×debljina b1: 27X0,6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309920 27X0,6
GTIN	4045197306876
Razred artikla	37D

**Opis****Izvedba:**

Širina 0,03 do 1 mm. Rezani iz kaljenog čelika. Odstupanje od širine b1 i njezine paralelnosti ovisi o toleranciji poluproizvođa prema DIN 1544.

**Tehnički opis**

Debljina b <sub>1</sub>	0,6 mm
Vanjski $\emptyset$	39 mm
Unutarnji $\emptyset$	27 mm
Izvedba	uski
Standard	DIN 2084
Vrsta proizvoda	Distancirani prsten