

Garant**Termoskupljajuća stezna glava oblik ADB, BT 40 A = 120, Stezni Ø D1: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303425 16
GTIN	4045197468048
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Integrirano podešavanje duljine alata, put podešavanja 10 mm (od Ø 6).
- Vel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Standard:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308760 – 308806, termostezni produžetak br. 302410 – 302417, uređaji za termostezanje 354210 – 354400.

Tehnički opis

Stezni Ø D ₁	16 mm
Duljina izboja A-dimenzija	120 mm
Ø D ₂	27 mm
Vanjski Ø D	34 mm
Prihvat	BT 40 A = 120
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	ADB

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava