

**Kratka stezna glava za bušenje oblik A, BT 40, Stezni raspon: 2,5-16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303197 2,5-16
GTIN	2050001701268
Razred artikla	33W

Opis**Izvedba:**

Za desni i lijevi smjer rotacije.

Dio isporuke:

Uključuje **stezni ključ**.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308760 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Tehnički opis

Stezni raspon	2,5 - 16 mm
Duljina izboja A-dimenzija	103 mm
Rezervni odvijač br. 627425	SW 6
Vanjski Ø D	57 mm
Prihvat	BT 40
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 30 µm
Vrsta proizvoda	Kratka glava za bušenje

Pribor

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
6-kutni odvijač s T ručkom broj odvijača 6 mm	627481 6
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40