

Garant**CCMT 120408, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260066 HB7120-1
GTIN	4045197817150
Razred artikla	21G

Opis

CCMT 120408 HB7120-1 Vrsta: HB7120-1
Lomač odvojenih čestica: VS
Tolerancija: MF
Dubina reza a_p : 0,2 - 2,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 90 - 290 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	90 - 290 m/min
Dubina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Glavna primjena	M
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	0,8 mm

Vrsta	HB7120-1
Lomač odvojenih čestica	VS
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 120408
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	MF
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje