

Garant**DC.T 070202, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260351 HB7120-1
GTIN	4045197817259
Razred artikla	21G

Opis

DCMT 070202 HB7120-1 Vrsta: HB7120-1
Lomač odvojenih čestica: VS
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 90 - 290 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	VS
Vrsta	HB7120-1
Brzina reza v_c glavna primjena	90 - 290 m/min
Kutni radijus	0,2 mm

Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Glavna primjena	M
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 070202
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje