

3M**Izolacijska vrpca, 15 mm×10 m, boja: BLACK**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083652 BLACK
GTIN	4054596613898
Razred artikla	08M

Opis

Izvedba:

3M™ Temflex® 165 je **univerzalno primjenjiva, meka PVC izolacijska traka**. Teško zapaljiva. Samogaseća, dobra postojanost na ulje i sredstva za otapanje.

Upotreba:

Za izoliranje, vezanje u snop, učvršćivanje i markiranje u boji.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

Tehnički opis

Boja	crno
širina	15 mm
Duljina	10 m
Debljina	0,15 mm
Oznaka proizvođača	3M® Temflex® 165

relativna vlažnost u skladištu	50 - 60 %
najkraći rok trajanja	12 mjesec
Vlačna čvrstoća	2 N/mm
s odvajajućim slojem (liner)	ne
vrsta ljepljive trake	jednostrano
Primjena	Oznaka
Primjena	Izolirati
Primjena	Označavanje
Primjena	Vežanje
Temperatura skladištenja	20 - 23 °C
Materijal nosača	PVC folija
Snaga lijepljenja na čeliku	0,2 N/mm
postojanost na temperaturi do	90 °C
Sposobnost širenja	200 %
Atribut imena proizvoda	15 mm×10 m
Vrsta proizvoda	Selotejp