

**Garant****Termoskupljajuća stezna glava oblik ADB, BT 40 kratko, Stezni Ø D1: 3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303410 3
GTIN	4045197467782
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Integrirano podešavanje duljine alata, put podešavanja 10 mm (od Ø 6).
- Vel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.

**Upotreba:**

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

**Standard:**

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308760 – 308806, termostezni produžetak br. 302410 – 302417, uređaji za termostezanje 354210 – 354400.

**Tehnički opis**

Ø D <sub>2</sub>	12 mm
Duljina izboja A-dimenzija	90 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	3 mm
Vanjski Ø D	17 mm
Prihvat	BT 40 kratko
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	ADB

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

## Pribor

Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Donji ormar	354290
Osnovni prihvat alataza SK za SK konusnu dršku 40	354225 40
Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 3-5 mm	354240 3-5
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40