

Garant
Termoskupljajuća stezna glava oblik ADB, BT 40 kratko, Stezni \varnothing D1: 25mm

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 303410 25 |
| GTIN | 4045197467898 |
| Razred artikla | 31A |

Opis
Izvedba:

- Integrirano podešavanje duljine alata, put podešavanja 10 mm (od \varnothing 6).
- Vel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Standard:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308760 – 308806, termostezni produžetak br. 302410 – 302417, uređaji za termostezanje 354210 – 354400.

Tehnički opis

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| \varnothing D ₂ | 44 mm |
| Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm |
| Stezni \varnothing D ₁ | 25 mm |
| Vanjski \varnothing D | 53 mm |
| Prihvat | BT 40 kratko |
| Norma prihvata | ISO 7388-2 |
| Norma prihvata | JIS B6339 |
| Oblik | ADB |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Točnost rotacije | ≤ 3 μm |
| Strategija rezanja | HPC |
| Strategija rezanja | HSC |
| Vrsta proizvoda | Termoskupljajuća stezna glava |

Pribor

| | |
|---|----------------|
| Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 20-32 mm | 354240 20-32 |
| Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308801 40 |
| Osnovni prihvat alataza SK za SK konusnu dršku 40 | 354225 40 |
| Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308765 40 |
| Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308760 40 |
| Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308802 40 |
| Rashladna jedinica tip CU1 | 354215 CU1 |
| Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308795 40 |
| Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308785 40 |
| Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 22,1-32 mm | 354236 22,1-32 |
| Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 22,1-32 mm | 354235 22,1-32 |
| Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308806 40 |
| Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1 | 354210 SU1 |
| Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308790 40 |