



Kutna brusilica, tip: AGV17-150



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|------------------|
| Broj narudžbe | 077141 AGV17-150 |
| GTIN | 4002395243990 |
| Razred artikla | 03M |

Opis

Izvedba:

Milwaukee kutna brusilica s mekanim startom, **blokada ponovnog uključivanja** i zaštita od preopterećenja. Kutna brusilica od 1750 W / 150 mm s **konstantnom elektronikom**, funkcijom anti-kickback, **antivibracijskom drškom**, zamjenom ploča bez alata. S **FIXTEC** priteznom maticom.

Dio isporuke:

Dodatna drška, zaštitni poklopac, priključni kabel od 4 m.

Tehnički opis

| | |
|-------------------------------|---|
| Prihvat snaga | 1750 W |
| maksimalne vibracije prema EN | 8,7 m/s ² |
| Blokada trzaja | da |
| maksimalna dubina razdvajanja | 45 mm |
| Nježni zalet | da |
| Blokada pokretanja | da |
| maksimalni Ø diska | 150 mm |
| Težina | 3 kg |
| Oznaka proizvođača | AGV17-150XCProTector/ Totmann prekidač |

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Opskrba energijom | Mrežni pogon |
| maksimalan broj okretaja | 9500 min ⁻¹ |
| Vrsta proizvoda | Kutna brusilica |

Pribor

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Zatezna matica M14 tip NUT | 073930 NUT |
| Zatezna matica M14 tip FIXTEC | 073930 FIXTEC |