

Garant**Termoskupljajuća stezna glava oblik ADB, BT 50 A = 100, Stezni Ø D1: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303445 8
GTIN	4045197486783
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Integrirano podešavanje duljine alata, put podešavanja 10 mm (od Ø 6).
- Vel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Standard:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308760 – 308806, termostezni produžetak br. 302410 – 302417, uređaji za termostezanje 354210 – 354400.

Tehnički opis

Ø D ₂	21 mm
Stezni Ø D ₁	8 mm
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Vanjski Ø D	27 mm
Prihvat	BT 50 A = 100
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	ADB

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 6-12 mm	354240 6-12
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Osnovni prihvat alataza SK za SK konusnu dršku 50	354225 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Donji ormar	354290
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 6-9 mm	354235 6-9
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50

Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 6-9 mm	354236 6-9
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50