

Garant
Termoskupljajuća stezna glava oblik ADB, BT 40 A = 120, Stezni Ø D1: 10mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	303425 10
GTIN	4045197468017
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

- Integrirano podešavanje duljine alata, put podešavanja 10 mm (od Ø 6).
- Vel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Standard:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308760 – 308806, termostezni produžetak br. 302410 – 302417, uređaji za termostezanje 354210 – 354400.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	120 mm
Stezni Ø D ₁	10 mm
Ø D ₂	24 mm
Vanjski Ø D	32 mm
Prihvat	BT 40 A = 120
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	ADB

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Osnovni prihvat alataza SK za SK konusnu dršku 40	354225 40
Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Donji ormar	354290
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 6-12 mm	354240 6-12
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40