

**Ljepljiva traka ojačana vlaknima stabilizirajuće, Širina×Duljina (mm×m):
38X25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083605 38X25
GTIN	4042448141361
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

tesa® 53799 i na grubim podlogama pokazuje jako dobru snagu lijepljenja. Lagano se može trgati rukom, otporan je na vodu i loše vremenske uvjete, izdržljiv i jako savitljiv. Tako da je idealan za različite radove na popravljanju i konstrukciji, ali i za pakiranja, spajanja, lijepljenja itd.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja tesa® proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

Tehnički opis

Boja	crvena
Oznaka proizvođača	53799
širina	38 mm
Debljina	0,31 mm
Duljina	25 m

Posebnost	otporno na habanje
Posebnost	glatko
Posebnost	moгуće ručno trganje
Ijepilo	Prirodni kaučuk
postojanost na temperaturi do	110 °C
s odvajajućim slojem (liner)	ne
Vlačna čvrstoća	7,7 N/mm
Temperatura skladištenja	15 - 35 °C
relativna vlažnost u skladištu	50 - 70 %
vrsta ljepljive trake	jednostrano
Materijal nosača	Tkanina
finoća mreže	80 mesh
Sposobnost širenja	11 %
Primjena	Povezivanje
Primjena	Lijepljenje
Primjena	Pakiranje
Primjena	Vežanje
Primjena	Prekrivanje
Snaga lijepljenja na čeliku	0,47 N/mm
Vrsta proizvoda	Selotejp