

**Zahvatna pločica lijevo, Ø radnog područja: 26-50 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	327610 26-50
GTIN	4019208019956
Razred artikla	35R

Opis**Izvedba:**

Izmjenjive glave s **ozubljenjem**.

Upotreba:

Za zamjenu odn. proširenje radnog područja garnitura br. 327450; 327460 i za držač šiljaka br. 327520; 327540.

Ø kružnice A: 25 mm

Vanjski Ø B: 43 mm

Duljina: 30 mm

prikladni Ø vrhova za tokarilice D: 16 mm

Tehnički opis

Ø kružnice A	25 mm
prikladni Ø vrhova za tokarilice D	16 mm
Duljina	30 mm
Ø radnog područja	26 - 50 mm
Vanjski Ø B	43 mm

Vrsta proizvoda

Čeoni zahvatnik