

**FAHRION®**  
FAHRION® PRESSION**Utisna stezna čahura, DIN 6343, 173 E, Stezni Ø: 6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	329550 6
GTIN	4045197309549
Razred artikla	34D

**Opis**

Izvedba:

Stezne glave, okrugli profil, s korakom povećanja 1 mm. Molimo naznačite željeni Ø stezanja prilikom narudžbe.

Standard:

**DIN 6343**

Točnost:

Koncentričnost: D = 1 do 10 mm = 0,02 mm D = 10 do 30 mm = 0,03 mm D = 30 do 60 mm = 0,04 mm

Napomena:

Drugi promjeri i oblici (na pr. 4-kutni ili 6-kutni) na upit! Profil Ø 1,0 – 8,0 mm glatki. Od Ø 8,5 mm s poprečnim žlijebovima.

**Tehnički opis**

Kut $\alpha$	15 stupanj
F	48 mm
Stezni Ø	6 mm
A	50 mm
K	60 mm
Ukupna duljina L	94 mm

Tip	173 E
Vrsta proizvoda	Stezna kliješta