

**Prsten trna za glodače glave, široki, unutarnji  $\emptyset$ ×debljina b1: 40X4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309930 40X4
GTIN	4045197307460
Razred artikla	37D

**Opis****Izvedba:**

2,0 – širina 60 mm. Od čelika za cementiranje, kaljenog. Vanjski  $\emptyset$  brušen, ravne površine lepane. Dopusšteno odstupanje paralelnosti kod širine iznosi IT 3, odnosi se na provrt d1. Tolerancija širine prstena  $\pm 0,1$  mm.

**Tehnički opis**

Debljina b <sub>1</sub>	4 mm
Vanjski $\emptyset$	55 mm
Unutarnji $\emptyset$	40 mm
Izvedba	široki
Standard	DIN 2084
Vrsta proizvoda	Distancirani prsten