

Prsten trna za glodače glave, široki, unutarnji \varnothing ×debljina b1: 40X6mm**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 309930 40X6 |
| GTIN | 4045197307484 |
| Razred artikla | 37D |

Opis**Izvedba:**

2,0 – širina 60 mm. Od čelika za cementiranje, kaljenog. Vanjski \varnothing brušen, ravne površine lepane. Dopusšteno odstupanje paralelnosti kod širine iznosi IT 3, odnosi se na provrt d1. Tolerancija širine prstena $\pm 0,1$ mm.

Tehnički opis

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Debljina b ₁ | 6 mm |
| Vanjski \varnothing | 55 mm |
| Unutarnji \varnothing | 40 mm |
| Izvedba | široki |
| Standard | DIN 2084 |
| Vrsta proizvoda | Distancirani prsten |